

Garant**GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, furattal, Ø D / élek száma Z: 66/6mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215160 66/6
GTIN	4045197349323
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Precíziós sarokmaró egyenlőtlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. Nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Speciálisan **MTC (Multi Task Cutting)** alkalmazáshoz új generációs eszterga-/ maróközpontokon (**MTM**).

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

3,1 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	27 mm
-----------------	-------

Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	66 mm
Váltólapka csavar készlet	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1805..
Vágóélek száma Z	6
Ferde bemarási szög α_{max}	0,49 fok
Interpolációs marás a_p	0,8 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	57,95 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	126 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	130 mm
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	60 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219808
	211750 3,8

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték
3,8 Nm
