

Garant**SOMT 09T304 TR, HB7515, Típus: ST1400**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215073 ST1400
GTIN	4045197554437
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

Rendkívül **stabil váltólapkák** a szabványos ISO-méretek szerint, precíziósan szinterezett és köszörült. A finom szemcsézetű struktúra következtében nagyon szívós és kopásálló.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 5$ mm.

Sarokrádiusz: 0,4 mm

Előtolás f_z / fog: 0,12 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,12 mm
Típus	ST1400
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	SOMT 09T304 TR
Minőség	HB7515
Szerszámanyag	HM

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	400 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	280 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	235 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	205 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	290 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	180 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	180 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		