

**Garant**

**Tárcsamaró hengeres szárral HSS szélesség ap = 2,2 mm, Ø D / élek száma Z: 63/4mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	218412 63/4
GTIN	4045197533517
Árucikk kategória	21P

**Leírás****Kivitel:**

Nagy teljesítményű tárcsamaró rendszer, mely változatosan összeállítható a felfogó aggyal és a **kedvező árú acél tárcsával**, vagy a felfogó aggyal és a **nagy pontosságú, hőálló HSS tárcsával**.

**Felhasználás:**

Horonymaráshoz és vágáshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében HSS lapot használjon.

**Felhasználás reklámszöveg:**

Horony- és daraboló maráshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében elsősorban HSS lapot használjon.

Rendelési szám: 218440 – 218444 (lásd a főkatalógust)

**Figyelem:**

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

**Figyelem:**

Tárcsa-/daraboló maró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

Tartalék HSS tárcsák tartozékként utánrendelhetőek.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	XC.. 1119
Szár Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	32 mm

Vágóél $\varnothing D_c$	63 mm
Maximális bemarási mélység $a_{e \max}$	15,75 mm
Gallérhossz $L_1$	37 mm
Teljes hossz $L_{ges}$ ha $a_p$ 1,5 mm	99,9 mm
Teljes hossz $L_{ges}$ ha $a_p$ 2,2 mm	100,5 mm
Gallér $\varnothing d_1$	31,5 mm
Vágóélek száma Z	4
Szélesség $a_p$	2,2 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Tárcsamaró