

Garant**APMT 100308 TR, HB7525, Típus: ST900****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2126 ST900
GTIN	4067263078807
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Váltólapka erősen pozitív geometriával és csavart alakú éllefutással.

Alkalmazható:

HOLEX GG2123, GG2124, valamint 215800 – 215870 sz. GARANT és HOLEX 90° sarokmaró.

Tartalma:

50 × 215947 ST900

Figyelem:

Felhasználási irányértékek

Ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 4,8$ mm.

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,12 mm
Váltólapka ISO kód	APMT 100308 TR
Minőség	HB7525
Szerszámanyag	Keményfém
Lapvastagság	3,5 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	390 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	270 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	230 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	250 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	160 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	180 m/min	K
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Tartozék

APMT 100308 TR Típus ST900

215947 ST900