

**Garant****APMT 100305 TR, HB7520, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2129 UNI
GTIN	4067263078838
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:**

Váltólapka erősen pozitív geometriával és csavart alakú éllefutással.

**Alkalmazható:**

HOLEX GG2123, GG2124, valamint 215800 – 215870 sz. GARANT és HOLEX 90° sarokmaró.

**Tartalma:**

50 × 215880 UNI

**Figyelem:**

Felhasználási irányértékek

Ha  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p,max} = 4,8$  mm.

**Műszaki leírás**

Váltólapka ISO kód	APMT 100305 TR
Minőség	HB7520
Szerszámanyag	Keményfém
Lapvastagság	3,55 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	240 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	160 m/min	M
GG(G)	alkalmas	220 m/min	K
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

APMT 100305 TR Típus UNI

215880 UNI