

**Garant****XNEX 080608, HB735, Típus: UNI**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2140 UNI
GTIN	4067263078944
Árucikk kategória	GGN

## Leírás

**Alkalmazható:**

215101 sz. GARANT 90° sarokmaró és 215102 sz. HOLEX 90° sarokmaró.

**Tartalma:**

50 × 215192 UNI

**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3\text{mm}$ .

## Műszaki leírás

Tartalom	50
Váltólapka ISO kód	XNEX 080608
Minőség	HB735
Szerszámanyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p\text{max}}$	4 mm
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	240 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	110 m/min	M
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

## Tartozék

XNEX 080608 Típus UNI

215192 UNI