

**Garant****XNEX 080608, HB7515, Típus: ST1400**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2138 ST1400
GTIN	4067263078920
Árucikk kategória	GGN

## Leírás

**Kivitel:**

A 6 él nagyon gazdaságos az alacsony élenkénti árnak köszönhetően.

**Alkalmazható:**

215101 sz. GARANT 90° sarokmaró és 215102 sz. HOLEX 90° sarokmaró.

**Tartalma:**

50 × 215186 ST1400

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3\text{mm}$ .

## Műszaki leírás

Előtolás $f_z$ / fog	0,21 mm
Tartalom	50
Váltólapka ISO kód	XNEX 080608
Minőség	HB7515
Szerszámanyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	4 mm
Cserék / élek száma	6
Bevonat	CVD

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	270 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	230 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

**Tartozék**

XNEX 080608 Típus ST1400

215186 ST1400