

Garant

Leszúró lapka semleges, HU 7310, Beszúrási szélesség w (mm) / darabszám: 2,2/50

**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | GG2712 2,2/50 |
| GTIN | 4067263096474 |
| Árucikk kategória | GGN |

Leírás**Alkalmazható:**

273552 – 273558 és 273562 – 273570 sz. leszúró penge.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Beszúrási szélesség w tűrése | ±0,1 mm |
| Előtolás f | 0,07 mm/ford, |
| Darabszám | 50 |
| Sarokrádiusz R | 0,2 mm |
| Tartalom | 273310 2,2 |
| Minőség | HU 7310 |
| Fő felhasználás | N |
| Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 300 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 300 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 230 m/min | N |
| Folyamatos | alkalmas | | |
| Szabálytalan | feltételesen alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |

Tartozék

Leszúró lapkaegyenes Beszúrási szélesség w 2,2 mm

273310 2,2