

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz CCGT, HU 7310, Méret / darabszám:
09T308/30**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2668 09T308/30
GTIN	4067263097518
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység a _p	0,55 - 3,25 mm
Darabszám	30
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v _c	350 - 600 mm/min
Tartalom	260152 HU7310
Minőség	HU 7310
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

CC.T 09T308 Minőség HU7310

260152 HU7310