

HOLEX**Digitális tolómérő, méréstartomány 150 mm ABS, Tolómérők száma: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412822 10
GTIN	4067263100010
Árucikk kategória	42A

Leírás**Kivitel:**

Nagy, kontrasztos digitális kijelző. Leppelt mérőfelületek. Digitális tolómérő **abszolút mérőléccel**, nullázás nem szükséges. Az elektronika kb. 5 perc után automatikusan kikapcsol és a tolóka egyszerű megmozdításával bekapcsol.

- **Nagy pontosságú az üveg mérőléccnek köszönhetően.**
- **Az elektronika le van választva a házról és közvetlenül a tolórészhez kapcsolódik. A mérőerő közvetlenül a mérőszárra jut. Ezáltal a tolómérő kevésbé érzékeny a hibákra és hosszabb élettartamú.**
- **Robusztus fém házzal.**

Tartalom:

10x tolómérő 412821 sz. 150 méret. Elem 081560 sz. CR2032 méret.

Műszaki leírás

Mélységmérő van	igen
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
Automatikus kikapcsolás	igen

Méréstartomány	0 - 150 mm
Ház anyaga	Fém
Szabvány	ISO 13385
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Csőr hossz	40 mm
A tartalmazott elemek száma	10
Leolvasás	0,0005 coll
Kalibrálás	A1
Energiaellátás	Elemes
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Leolvasás	0,01 mm
Méréstechnika	Digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 10X200 mm	021000 10X200
DAkKS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 10X200 mm	021010 10X200

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csavar mélységmérő tartóhoz	412230