

Garant**Tolómérő készlet, méréstartomány 150 mm nóniusz 1/50, Tolómérők száma: 3**

Rendelési adatok

Rendelés száma	410107 3
GTIN	4067263100027
Árucikk kategória	40Z

Leírás

Kivitel:

Leolvasó rész csillogásmentesen mattkrómozott.

Finom, kontrasztos skálázás.

Felső rögzítő csavar.

Ergonómiailag optimalizált tolóka. Hibamentes leolvasás az eltérő színű skálának köszönhetően.

Leppelt mérőfelületek.

Tartalom:

3 x tolómérő 410105 sz. 150 méret.

Opcionális tartozék:

412180 sz. menettáblázat a tolómérő hátoldalához.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,02 mm
Osztás	1/128 coll
Méréstartomány	0 - 150 mm
Csőrhossz	40 mm
Csomagolás	Tok

Szabvány	ISO 13385
Osztás	1/50 mm
Mélységmérő	Ø 1,6
Mélységmérő van	igen
Kalibrálás	A1
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Rögzítés	Felső rögzítőcsavar
Méréstechnika	Analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Menettáblázat	Tolómérő táblázat
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 3X200 mm	021000 3X200
DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 3X200 mm	021010 3X200

Tartozék

Műbőr tok nóniuszos tolómérőhöz	412500
---------------------------------	--------