

**Garant**

**Tárcsamaró felfogó aggyal HSS szélesség ap = 3,1 mm, Ø D / élek száma Z:  
160/15mm**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	218428 160/15
GTIN	4045197534026
Árucikk kategória	21P

## Leírás

### Kivitel:

Nagy teljesítményű tárcsamaró rendszer, mely változatosan összeállítható a felfogó aggyal és **kedvező árú acél tárcsával**, vagy a felfogó aggyal és a nagy pontosságú, hőálló HSS tárcsával.

### Felhasználás:

Horonymaráshoz és vágáshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében HSS lapot használjon.

### Felhasználás reklámszöveg:

Horony- és daraboló maráshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében elsősorban HSS lapot használjon.

Rendelési szám: 218440 – 218444 (lásd a főkatalógust)

### Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

### Figyelem:

Tartalék HSS tárcsák tartozékként utánrendelhetőek.

Tárcsa-/daraboló maró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

## Műszaki leírás

Maximális bemarási mélység $a_{e \max}$	40 mm
Alaptartó $\varnothing d_2$	80 mm
Teljes hossz $L_{ges}$ ha $a_p$ 3,1 mm	65,8 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	160 mm
Felfogó furat $\varnothing$	40 mm
Teljes hossz $L_{ges}$ ha $a_p$ 2,2 mm	65 mm
Hozzávaló váltólapka	XC.. 1125
Gallér $\varnothing d_1$	80 mm
Vágóélek száma Z	15
Szárkivitel	furattal
Szerszámananyag	HSS
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Tárcsamaró