

**Garant****Digitális tolómérő készlet, szögletes mélységmérővel, méréstartomány 150 mm IP67 adatkimenettel, Tolómérők száma: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412691 3
GTIN	4067263100249
Árucikk kategória	41A

**Leírás****Kivitel:**

Digitális tolómérő, IP67, adatkimenettel. **Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal.** Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 20 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi.

2 komponenses ház **jó fogású Haptoprene felülettel.** A tolómérő vízzel, hűtőfolyadékkal, olajjal és porral szemben ellenállóképes – adatkábelrel is. Leppelt mérőfelületek. Preset funkcióval (méret előbeállítás).

**Funkció:**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkluzív elem, 081560 sz. CR2032 méret.

**3 x tolómérő** 412690 sz. 150 méret **3 x tolómérő** 412690 sz. 150 méret

**Opcionális tartozék:**

Adatkábel 498948 sz., beállító gyűrű 498963 sz.

**Alkatrész:**

Adatkimenet sapka 412237 sz. D méret, elemtartó 412237 sz. B méret.

**Műszaki leírás**

Leolvasás	0,01 mm
Mérési eltérés E MPE	±0,02 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Szabvány	ISO 13385
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
Kalibrálás	A1
IP védettségi osztály	IP 67
Leolvasás	0,0005 coll
Csőrhossz	40 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Mélységmérő van	igen
A tartalmazott elemek száma	3
Méréstartomány	0 - 150 mm
Energiaellátás	Elemes
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

## Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 3X200 mm	021000 3X200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 3X200 mm	021010 3X200

## Tartozék

Csavar mélységmérő tartóhoz	412236
Billentyűzet interfészUSB Típus G2	498963 G2
Takarólap tolómérőhöz Típus D	412237 D
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Takarólap tolómérőhöz Típus B	412237 B