

Garant

Digitális tolómérő készlet, szögletes mélységmérővel, méréstartomány 150 mm IP67 adatkimenettel, Tolómérők száma: 10

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	412691 10
GTIN	4067263100263
Árucikk kategória	41A

Leírás**Kivitel:**

Digitális tolómérő, IP67, adatkimenettel. **Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal.** Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 20 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi.

2 komponenses ház **jó fogású Haptoprene felülettel.** A tolómérő vízzel, hűtőfolyadékkal, olajjal és porral szemben ellenállóképes – adatkábelrel is. Leppelt mérőfelületek. Preset funkcióval (méret előbeállítás).

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív elem, 081560 sz. CR2032 méret.

3 x tolómérő 412690 sz. 150 méret **10 x tolómérő** 412690 sz. 150 méret

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz., beállító gyűrű 498963 sz.

Alkatrész:

Adatkimenet sapka 412237 sz. D méret, elemtartó 412237 sz. B méret.

Műszaki leírás

Kalibrálás	A1
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
Energiaellátás	Elemes
Leolvasás	0,01 mm
Csőrhossz	40 mm
Mélységmérő van	igen
Szabvány	ISO 13385
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Méréstartomány	0 - 150 mm
IP védettségi osztály	IP 67
A tartalmazott elemek száma	10
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Leolvasás	0,0005 coll
Mérési eltérés E MPE	±0,02 mm
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 10X200 mm	021000 10X200
DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 10X200 mm	021010 10X200

Tartozék

Csavar mélységmérő tartóhoz	412236
Takarólap tolómérőhöz Típus D	412237 D
Billentyűzet interfészUSB Típus G2	498963 G2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Takarólap tolómérőhöz Típus B	412237 B