

**Garant****APMT 180508 ER, HB7935, Típus: TI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215254 TI
GTIN	4045197696199
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\max} = 9$  mm.

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,17 mm

**Műszaki leírás**

Típus	TI
Előtolás $f_z$ / fog	0,17 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Sorozat	Softcut®
Váltólapka ISO kód	APMT 180508 ER
Minőség	HB7935
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	S
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		