

Garant**APMT 180508 ER, HB7730, Típus: GG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215256 GG
GTIN	4045197601056
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p \max} = 9$ mm.

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Előtolás f_z / fog: 0,2 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,2 mm
Típus	GG
Sarokrádiusz	0,8 mm
Sorozat	Softcut®
Váltólapka ISO kód	APMT 180508 ER
Minőség	HB7730
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
GG(G)	alkalmas	250 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		