



## Akkus fúró-csavarozó ProCORE, Típus: GSR1860PRO



### Rendelési adatok

Rendelés száma	P07332 GSR1860PRO
GTIN	4059952525501
Árucikk kategória	03B

### Leírás

#### Kivitel:

- **Kompakt, nagyteljesítményű akkus fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal.**
- **LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához és az akku töltöttségi szint megjelenítéshez.**
- **Többfokozatú nyomaték-beállítás pontos csavarozáshoz.**
- **Elektronikus fordulatszám-szabályozás a pontos megfúráshoz és csavarozáshoz.**
- **Puha markolat.**

**KickBack-Control** blokkolás esetén automatikus kikapcsolással, valamint egyedülálló precíziós kuplunggal és motorfékkel. 13 mm Auto-Lock fém fúrótokmány. Nagy nyomaték.

A **Connectivity** modullal való utólagos felszerelés lehetséges.

#### Előny:

- **A kompakt akkus rezgőcsiszoló – Minden sarokba befér.**
- **Bosch Microfilter rendszer a hatékony porelszíváshoz.**
- **Ergonomikus felépítés puha felületekkel a különböző fogási helyzetekhez.**
- **Hosszú élettartamú a tömített golyóscsapágnak és a robusztus felépítésnek köszönhetően.**
- **Rugalmas munkavégzés minden helyzetben a 18 V akku következtében.**
- **A GSS 18V-10 csiszolólapra tépőzárás és csíptető lap is elhelyezhető.**
- **Tökéletesen rögzíti a lapot rezgés és szakadás nélkül.**

Electronic Motor Protection.

**Tartalom:**

Szállítókoszterrel, akku és töltőkészülék nélkül. Táskával, amíg a készlet tart. 2x ProCORE 18V 4,0 Ah Li-Ion akku, gyorsöltő készülék, L-BOXX.

**Figyelem:**

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat, induló készleteket és töltőkészülékeket a 073851 sz.-tól és a 073863– 073867 szám alatt talál.

Csomagolás: Rendszerkoszter (L-Boxx)

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V

Gyártó jelölése: GSR 18V-60C

A tartalmazott akkumulátorok száma: 2

Akkumulátor típus: Lítium-ion

Akkumulátor kapacitás: 4 Ah

Akkumulátor-feszültség: 18 V

Motor felépítése: Kefe nélküli motor

**Műszaki leírás**

Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Akkumulátor-feszültség	18 V
Gyártó jelölése	GSR 18V-60C
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Energiaellátás	Akkus
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	0 - 1900 min <sup>-1</sup>
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Maximális csigafúró Ø fában	38 mm
Csomagolás	Rendszerkoszter (L-Boxx)
Jellemző felhasználás	Strong
Maximális nyomaték lágy	31 Nm
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Alkalmas anyagok	Acél
Súly	18 kg
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	15 - 13 mm

Maximális nyomaték kemény	60 Nm
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	18V
USP2	Kefe nélküli motor, gyorsbefogási tartomány 1,5-13, L-Boxx-ban

## Tartozék

Li-Ion akku ProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073856 C18
Akku induló készlet ProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073863 C18