

**Garant****APMT 133504 SR, HB7510, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215325 ST1400
GTIN	4045197673565
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p \max} = 6$  mm.

Sarokrádiusz: 0,4 mm

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,15 mm

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ / fog	0,15 mm
Típus	ST1400
Sarokrádiusz	0,4 mm
Sorozat	Softcut®
Váltólapka ISO kód	APMT 133504 SR
Minőség	HB7510
Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		