

Garant**APMT 180512 ER, HB7730, Típus: GG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215257 GG
GTIN	4045197673534
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\max} = 9$ mm.

Sarokrádiusz: 1,2 mm

Előtolás f_z / fog: 0,2 mm

Műszaki leírás

Típus	GG
Előtolás f_z / fog	0,2 mm
Sarokrádiusz	1,2 mm
Sorozat	Softcut®
Váltólapka ISO kód	APMT 180512 ER
Minőség	HB7730
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
GG(G)	alkalmas	250 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		