

Garant**APMT 133516 SR, HB7510, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215328 ST1400
GTIN	4045197673589
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Sarokrádiusz: 1,6 mm

Előtolás f_z / fog: 0,15 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,15 mm
Típus	ST1400
Sarokrádiusz	1,6 mm
Sorozat	Softcut®
Váltólapka ISO kód	APMT 133516 SR
Minőség	HB7510
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		