

**Garant****APMT 133524 ER, HB7630, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215364 INOX
GTIN	4045197673626
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p\max} = 6$  mm.

**Műszaki leírás**

Típus	INOX
Előtolás $f_z$ / fog	0,18 mm
Sarokrádiusz	2,4 mm
Sorozat	Softcut®
Váltólapka ISO kód	APMT 133524 ER
Minőség	HB7630
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	M
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		