

Garant**APMT 180508 ER, HB7630, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215244 INOX
GTIN	4045197601018
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\max} = 9$ mm.

Műszaki leírás

Típus	INOX
Előtolás f_z / fog	0,2 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Sorozat	Softcut®
Váltólapka ISO kód	APMT 180508 ER
Minőség	HB7630
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	M
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		