

**Garant****APMT 133504 SR, HB7520, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 215332 ST1400 |
| GTIN              | 4045197601216 |
| Árucikk kategória | 21A           |

**Leírás****Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p \max} = 6$  mm.

Sarokrádiusz: 0,4 mm

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,15 mm

**Műszaki leírás**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Típus                | ST1400              |
| Előtolás $f_z$ / fog | 0,15 mm             |
| Sarokrádiusz         | 0,4 mm              |
| Sorozat              | Softcut®            |
| Váltólapka ISO kód   | APMT 133504 SR      |
| Minőség              | HB7520              |
| Szerszámanyag        | HM                  |
| Termék fajtája       | Váltólapka maráshoz |

**Felhasználói adatok**

|                               | <b>Felhasználás</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kód</b> |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 170 m/min            | P              |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 150 m/min            | P              |
| Nedvesen maximum              | feltételesen alkalmas |                      |                |
| Száraz                        | alkalmas              |                      |                |