

**Garant****Lap HSS szélesség ap = 1,5 mm, Ø D / élek száma Z: 100/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218440 100/8
GTIN	4045197534101
Árucikk kategória	21P

**Leírás****Kivitel:**

Nagy teljesítményű tárcsamaró rendszer, mely változatosan összeállítható a felfogó aggyal és **kedvező árú acél tárcsával**, vagy a felfogó aggyal és a nagy pontosságú, hőálló HSS tárcsával.

**Felhasználás:**

Horonymaráshoz és vágáshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében HSS lapot használjon.

**Figyelem:**

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

**Figyelem:**

Tárcsa-/daraboló maró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

Tartalék HSS tárcsák tartozékként utánrendelhetőek.

**Műszaki leírás**

Rögzítőcsavar készlet	219985
Hozzávaló váltólapka	XC.. 1113
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	100 mm

Vágóélek száma Z	8
Szárkivitel	furattal
Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Tárccsamaró

---

## Tartozék

Rögzítőcsavar készlet10 darabos	219985
---------------------------------	--------