

Garant**Lap HSS szélesség ap = 3,1 mm, Ø D / élek száma Z: 80/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218444 80/5
GTIN	4045197534187
Árucikk kategória	21P

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű tárcsamaró rendszer, mely változatosan összeállítható a felfogó aggyal és **kedvező árú acél tárcsával**, vagy a felfogó aggyal és a nagy pontosságú, hőálló HSS tárcsával.

Felhasználás:

Horonymaráshoz és vágáshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében HSS lapot használjon.

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

Tárcsa-/daraboló maró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

Tartalék HSS tárcsák tartozékként utánrendelhetőek.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	80 mm
Rögzítőcsavar készlet	219985
Hozzávaló váltólapka	XC.. 1125

Vágóélek száma Z	5
Szárkivitel	furattal
Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Tárcsamaró

Tartozék

Rögzítőcsavar készlet10 darabos	219985
---------------------------------	--------