

**Garant****Hengeres befogó, HSK-A 63, Forgácsoló fej Ø-höz, D: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	210580 20
GTIN	4045197522887
Árucikk kategória	21Z

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós köszörülésű befogók a GARANT TopCut betétekhez. A **rendszer körfutási pontossága  $\leq 10 \mu\text{m}$**  a kúpos és sík felfekvésnek köszönhetően.

**Figyelem:**

**Maximális marásmélység** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = Lásd a felcsavarozható fejek méretét: 210050 – 210410 sz.  
Szorítókulcs = 219987 sz.

Fej nyomatékkulcshoz = 219986 sz.

Nagy szerszám kinyúlási hossz esetén csökkentse a technológiai adatokat.

**Műszaki leírás**

Hasznos hossz $L_1$	30 mm
Külső $\varnothing d_1$	19,8 mm
A-méret kinyúlási hossz	56 mm
Forgácsoló fej $\varnothing$ -höz, D	20 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték	25 Nm
Sorozat	TopCut
Befogó	HSK-A 63

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó