

**Garant****Kúpos befogó, HSK-A 63, Forgácsoló fej Ø-höz, D: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	210582 16
GTIN	4045197557971
Árucikk kategória	21Z

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós köszörülésű befogók a GARANT TopCut betétekhez. A **rendszer körfutási pontossága**  $\leq 10 \mu\text{m}$  a kúpos és sík felfekvésnek köszönhetően.

**Figyelem:**

**Maximális marásmélység** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = Lásd a felcsavarozható fejek méretét: 210050 – 210410 sz.  
Szorítókulcs = 219987 sz.

Fej nyomatékkulcshoz = 219986 sz.

Nagy szerszám kinyúlási hossz esetén csökkentse a technológiai adatokat.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	88 mm
Hasznos hossz $L_1$	62 mm
Forgácsoló fej Ø-höz, D	16 mm
Külső Ø $d_1$	15,8 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték	15 Nm
Sorozat	TopCut
Befogó	HSK-A 63
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

