

Garant**Vágólapka Szélesség 3,1 mm, Típus: ST900****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218470 ST900
GTIN	4045197534316
Árucikk kategória	21B

Leírás**Felhasználás:**

218408 – 218444 sz. tárcsamárókhoz és a 273560 sz. beszúró pengéhez.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha a_e max.

Típus: ST900

Sarokrádiusz: 0,2 mm

Minőség: HB7535

Előtolás f_z : 0,1 mm

Tűrés a_p : 0 / + 0,3 mm

Műszaki leírás

Tűrés a_p	0 / + 0,3 mm
Típus	ST900
Előtolás f_z	0,1 mm
Sarokrádiusz	0,2 mm
Minőség	HB7535

Szerszáanyag	HM
Cserék / élek száma	1
Bevonat	TiAlN
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz