

Garant**Kúpos befogó, HSK-A 63, Forgácsoló fej Ø-höz, D: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	210582 25
GTIN	4045197557995
Árucikk kategória	21Z

Leírás**Kivitel:**

Precíziós köszörülésű befogók a GARANT TopCut betétekhez. A **rendszer körfutási pontossága** $\leq 10 \mu\text{m}$ a kúpos és sík felfekvésnek köszönhetően.

Figyelem:

Maximális marásmélység = $L_1 + l$; l = Lásd a felcsavarozható fejek méretét: 210050 – 210410 sz.
Szorítókulcs = 219987 sz.

Fej nyomatékkulcshoz = 219986 sz.

Nagy szerszám kinyúlási hossz esetén csökkentse a technológiai adatokat.

Műszaki leírás

Forgácsoló fej Ø-höz, D	25 mm
Hasznos hossz L_1	94 mm
Külső Ø d_1	24,8 mm
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték	35 Nm
Sorozat	TopCut
Befogó	HSK-A 63
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

