

Garant**Befogó, kúpos, belső hűtés nélkül, Weldon szár, Forgácsoló fej Ø-höz, D: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	210565 10
GTIN	4045197522726
Árucikk kategória	21Z

Leírás**Kivitel:**

Precíziós köszörülésű befogók a GARANT TopCut betétekhez. A **rendszer körfutási pontossága $\leq 10 \mu\text{m}$** a kúpos és sík felfekvésnek köszönhetően.

Figyelem:

Maximális marásmélység = $L_1 + l$; l = Lásd a felcsavarozható fejek méretét: 210050 – 210410 sz.
Szorítókulcs = 219987 sz.

Fej nyomatékkulcshoz = 219986 sz.

Nagy szerszám kinyúlási hossz esetén csökkentse a technológiai adatokat.

Műszaki leírás

Hasznos hossz L_1	36 mm
Forgácsoló fej Ø-höz, D	10 mm
Külső Ø d_1	9,8 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték	5 Nm
Teljes hossz L	90 mm
Szár Ø D_s	20 mm
Sorozat	TopCut
Befogó	Weldon szár
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

