

Garant**Hengeres befogó, HSK-A 63, Forgácsoló fej Ø-höz, D: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	210580 12
GTIN	4045197522863
Árucikk kategória	21Z

Leírás**Kivitel:**

Precíziós köszörülésű befogók a GARANT TopCut betétekhez. A **rendszer körfutási pontossága $\leq 10 \mu\text{m}$** a kúpos és sík felfekvésnek köszönhetően.

Figyelem:

Maximális marásmélység = $L_1 + l$; l = Lásd a felcsavarozható fejek méretét: 210050 – 210410 sz.
Szorítókulcs = 219987 sz.

Fej nyomatékkulcshoz = 219986 sz.

Nagy szerszám kinyúlási hossz esetén csökkentse a technológiai adatokat.

Műszaki leírás

Forgácsoló fej Ø-höz, D	12 mm
Hasznos hossz L_1	25 mm
Külső Ø d_1	11,8 mm
A-méret kinyúlási hossz	51 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték	10 Nm
Sorozat	TopCut
Befogó	HSK-A 63

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó