

**Garant****GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, menettel, Ø D / élek száma Z: 20/3mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	215570 20/3
GTIN	4045197409218
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Kivitel:

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

### Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

### Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219826 sz. (8IP; 2,2 Nm).

### Figyelem:

2 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell. A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

## Műszaki leírás

Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	10,5 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1335..
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	30 mm
Váltólapka csavar készlet	219826 (8IP; 2,2 Nm)

$\varnothing D_2$	17,7 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	20 mm
Felfogó menet M	M10
Vágóélek száma Z	3
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	38 mm
Interpolációs marás $a_p$	1,7 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	37 mm
Ferde bebarási szög $\alpha_{max}$	1,19 fok
Ferde bebarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	14,5 mm
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	17 mm
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Körmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219826
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2