

**DOVEIQMILL síkmaró, furattal, Ø DC / vágóélek száma Z: 63/7mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 222500 63/7 |
| GTIN | 7291075311389 |
| Árucikk kategória | 19D |

Leírás**Kivitel:**

Rendkívül stabil síkmaró rendszer. A váltólapkák rögzítése csavaros szorítással és további rögzítéssel történik egy fecskefarokszerű lapkafészekben. A lapkák pozitív tengelyirányú beépítési pozíciója nagyon lágy forgácsolást eredményez, és így garantálja a legjobb felületminőséget. Maximális **gazdaságosság** a 8 élű lapkáknak köszönhetően.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 4** sz. (IP15; 4,8 Nm).

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------------|------------|
| Maximális külső Ø D_{max} | 72,4 mm |
| Teljes hossz L_{ges} | 40 mm |
| Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ | 4,6 mm |
| Vágóélek száma Z | 7 |
| Sorozat | DOVEIQMILL |
| Vágóél Ø D_c | 63 mm |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Felfogó furat Ø | 22 mm |
| Hozzávaló váltólapka | SYHU0704.. |
| Gyártó jelölése | IQ845 FSY D063-07-22-R07 |
| Szárkivitel | furattal |
| Beállítási szög κ | 50 fok |
| Élek felosztása | egyenlőtlen |
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | Síkmaró |

Tartozék

| | |
|--|----------|
| Váltólapka csavar készlet5 darabos Típus 4 | 229695 4 |
|--|----------|