

**Garant****Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség ap = 6 mm, Ø D: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218564 100
GTIN	4045197462480
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

**Felhasználás:**

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

**Alkatrész:**

219950 sz. (TX15; 2,2 Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. IP15 méretű** pengével használja.

Tárcsamaró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

**Műszaki leírás**

Effektív élek száma $Z_{eff}$	5
Felfogó furat Ø	27 mm
Hozzávaló váltólapka	SNHX
Gallér Ø $d_1$	48 mm

Vágóél $\varnothing D_c$	100 mm
Maximális bemarási mélység $a_{e \max}$	24,2 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	50 mm
Váltólapkák száma	10
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	nem
Szerszámcsere	PowerCard
Váltólapka ISO kód	SN.. 1203
Váltólapka csavar készlet	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Termék fajtája	Tárcsamaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219950