



HELISLOT tárcsamaró karimával, Ø DC / Zeff: 125/6mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	227712 125/6
GTIN	7291075311242
Árucikk kategória	19D

Leírás

Kivitel:

Hornyak és T-hornyak gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolt fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciónak köszönhetően. Négyszögletes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229697 1** sz. (IP15; 4,8 Nm).

Műszaki leírás

Sorozat	HELISLOT
Felfogó furat Ø	32 mm
Gallérhossz L ₁	30,5 mm
Effektív élek száma Z _{eff}	6
Váltólapkák száma	12

Teljes hossz L_{ges}	45 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	125 mm
Maximális bemarási mélység $a_{e\ max}$	33 mm
Horonyszélesség a_p	16 mm
Gyártó jelölése	FDN D125-16-32-XN13
Szárkivitel	furattal
Termék fajtája	Tárcsamaró

Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	229697 1
-----------------------	----------