

**HELISLOT tárcsamaró karima nélkül, Ø DC / Zeff: 160/9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227722 160/9
GTIN	7291075430844
Árucikk kategória	19D

**Leírás****Kivitel:**

Hornyak és T-hornyak gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolt fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciónak köszönhetően. Négyszögletes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet **229695 3** sz. (TX9; 2,0 Nm).

**Műszaki leírás**

Maximális bemarkási mélység $a_{e\ max}$	51 mm
Vágóél Ø $D_c$	160 mm
Felfogó furat Ø	40 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	16 mm
Effektív élek száma $Z_{eff}$	9

Váltólapkák száma	18
Sorozat	HELISLOT
Horonyszélesség a <sub>p</sub>	12 mm
Gyártó jelölése	SDN D160-12-40-XN09
Szárkivitel	furattal
Termék fajtája	Tárcsamaró

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 5 darabos Típus 3	229695 3
---	----------