



TANGGRIP TNF-IQ forgácsoló betétek, IC808, Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R: 6/0,35mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	274222 6/0,35
GTIN	7291075326192
Árucikk kategória	26A

Leírás

Kivitel:

Pozitív forgácstörő. Lágyan vág. Optimálisan kontrolált forgácsképződés és forgácselvezetés. Alacsony és közepes előtolások.

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz.

Alkalmazható:

274202 – 274205 sz. lapkatartóhoz.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Sarokrádiusz R	0,35 mm
Beszúrási szélesség w	6 mm
Előtolás f	0,12 - 0,2 mm/ford,
Beszúrási szélesség w tűrése	0,05 mm

Sorozat	TANG-GRIP
Gyártó jelölése	TNF 6P-IQ IC808
Cserék / élek száma	1
Szerszámanyag	HM
Váltólapka profil	semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 150 m/min
Minőség	IC808
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz