



TANGGRIP TNF-IQ forgácsoló betétek, IC808, Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R: 4/0,4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	274226 4/0,4
GTIN	7291075439090
Árucikk kategória	26A

Leírás

Kivitel:

Pozitív forgácsoló. Lágyan vág. Optimálisan kontrolált forgácsképződés és forgácselvezetés. Alacsony és közepes előtolások.

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz.

Alkalmazható:

274202 – 274205 sz. lapkatartóhoz.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	4 mm
Sarokrádiusz R	0,4 mm
Beszúrási szélesség w tűrése	0,05 mm
Előtolás f	0,06 - 0,12 mm/ford,

Sorozat	TANG-GRIP
Gyártó jelölése	TNF 4GN-IQ IC808
Cserék / élek száma	1
Szerszámanyag	HM
Váltólapka profil	semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	GN
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 150 m/min
Minőség	IC808
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz