



TANGGRIP TNFFH-IQ axiális beszúró késtartó, jobbos, Ø tartomány/ DAXN-DAXX beszúrási: 150-700mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 274204 150-700 |
| GTIN | 7291075310795 |
| Árucikk kategória | 26D |

Leírás

Kivitel:

Két lapkafészekkel.

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz.

Alkalmazható:

274422 – 274226 sz. forgácsoló betétek.

Figyelem:

A 279952 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Beszúrási szélesség w | 6 mm |
| Teljes hossz L | 150 mm |
| Beszúrási mélység t_{max} | 35 mm |
| Sorozat | TANG-GRIP |
| WF | 3,3 mm |
| WB_2 | 5,2 mm |
| Működő magasság h_1 | 24,8 mm |
| Szármagasság h_5 | 32 mm |
| Gyártó jelölése | TNFFH 150R-6IQ |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Kinyúlási hossz | 35 mm |
| Felhasználás módja | jobbos |
| belső hűtés | nem |
| Axiális beszúrás lehetséges | igen |
| Termék fajtája | Esztergakés |