

**PENTAIQGRIP PCH-IQ készár, jobbos, Szárméret / lapkaméret: 12/32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273576 12/32
GTIN	7291075318357
Árucikk kategória	26D

**Leírás****Felhasználás:**

A legjobb választás 40 mm-es átmérőig történő leszúráshoz. Beszúrás lehetséges.

**Alkalmazható:**

273580 – 273581 sz. forgácsoló betétek.

**Műszaki leírás**

Sorozat	PENTAIQGRIP
WF	11,5 mm
HBH	14 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	28,4 mm
Szárméret	12 mm
Teljes hossz L	100 mm
H	33,6 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
HBL	29,5 mm
Lapkaméret	20 mm
Gyártó jelölése	PCHR 12-D32-2-IQ
Felhasználás módja	jobbos

belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés