

**PENTAIQGRIP PCH-IQ készár, jobbos, Szárméret / lapkaméret: 12/22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273576 12/22
GTIN	7291075318159
Árucikk kategória	26D

Leírás**Felhasználás:**

A legjobb választás 40 mm-es átmérőig történő leszúráshoz. Beszúrás lehetséges.

Alkalmazható:

273580 – 273581 sz. forgácsoló betétek.

Műszaki leírás

Szárméret	12 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
H	25,5 mm
Fejhossz L ₁	26,9 mm
HBH	8 mm
Teljes hossz L	100 mm
Sorozat	PENTAIQGRIP
WF	11,4 mm
HBL	25,7 mm
Gyártó jelölése	PCHR 12-D22-2-IQ
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem

Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés