

**PENTAIQGRIP PCH-IQ készsár, balos, Szárméret / lapkaméret: 16/32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273577 16/32
GTIN	7291075318326
Árucikk kategória	26D

**Leírás****Felhasználás:**

A legjobb választás 40 mm-es átmérőig történő leszúráshoz. Beszúrás lehetséges.

**Alkalmazható:**

273580 – 273581 sz. forgácsoló betétek.

**Műszaki leírás**

Szárméret	16 mm
WF	15,5 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	28,4 mm
Sorozat	PENTAIQGRIP
H	33,6 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
Teljes hossz L	120 mm
HBH	10 mm
HBL	29,5 mm
Gyártó jelölése	PCHL 16-D32-2-IQ
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem

Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés