

**PENTAIQGRIP PCH-IQ készsár, balos, Szárméret / lapkaméret: 12/32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273577 12/32
GTIN	7291075318340
Árucikk kategória	26D

Leírás**Felhasználás:**

A legjobb választás 40 mm-es átmérőig történő leszúráshoz. Beszúrás lehetséges.

Alkalmazható:

273580 – 273581 sz. forgácsoló betétek.

Műszaki leírás

CWN-CWX	2 - 2,4 mm
WF	11,5 mm
Sorozat	PENTAIQGRIP
HBH	14 mm
Szárméret	12 mm
H	33,6 mm
Teljes hossz L	100 mm
Fejhossz L ₁	28,4 mm
HBL	29,5 mm
Gyártó jelölése	PCHL 12-D32-2-IQ
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem

Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés