

**HELIGRIP HELI esztergakés, balos, Szárméret / beszúrási szélesség W: 20/5mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 273767 20/5 |
| GTIN | 7291075031713 |
| Árucikk kategória | 26D |

Leírás**Felhasználás:**

Beszúró esztergáláshoz, be- és beszúráshoz.

Alkalmazható:

273403 – 273413 sz. forgácsoló betétek.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Fejhossz L ₁ | 42 mm |
| Szárméret | 20 mm |
| WF | 17,9 mm |
| Teljes hossz L | 140 mm |
| Beszúrási szélesség w | 5 mm |
| Sorozat | HELI-GRIP |
| CUTDIA | 50 mm |
| WB | 4,2 mm |
| CWX | 5 mm |
| Gyártó jelölése | HELIL 2020-5T25 |
| Felhasználás módja | balos |
| belső hűtés | nem |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Axiális beszúrás lehetséges | igen |
| Termék fajtája | Esztergakés |