

**HELIGRIP HELI esztergakés, balos, Szárméret / beszúrási szélesség W: 25/4mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 273767 25/4   |
| GTIN              | 7291075031447 |
| Árucikk kategória | 26D           |

**Leírás****Felhasználás:**

Beszúró esztergáláshoz, be- és beszúráshoz.

**Alkalmazható:**

273403 – 273413 sz. forgácsoló betétek.

**Műszaki leírás**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Teljes hossz L          | 140 mm          |
| Fejhossz L <sub>1</sub> | 42 mm           |
| WF                      | 23,4 mm         |
| Sorozat                 | HELI-GRIP       |
| Szárméret               | 25 mm           |
| Beszúrási szélesség w   | 4 mm            |
| CUTDIA                  | 50 mm           |
| WB                      | 3,2 mm          |
| CWX                     | 4,76 mm         |
| Gyártó jelölése         | HELIL 2525-4T25 |
| Felhasználás módja      | balos           |
| belső hűtés             | nem             |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Axiális beszúrás lehetséges | igen        |
| Termék fajtája              | Esztergakés |