



PENTACUT 24N-J/34N-J forgácsoló betétek, IC908, Beszúrási szélesség w / lapkaméret: 2/24mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	273937 2/24
GTIN	7291075151442
Árucikk kategória	26K

Leírás

Kivitel:

Pozitív forgácsolóbetét. Lágyan vág. Alacsony és közepes előtolások.

Felhasználás:

A legjobb választás a precíziós gravírozáshoz. Leszúrás lehetséges. Megszakított felületekhez is alkalmas.

Alkalmazható:

273924 – 273925 sz. tartó.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	2 mm
Sarokrádiusz R	0,2 mm
BW	4 mm

Előtolás f	0,04 - 0,12 mm/ford,
Beszúrási mélység t_{max}	6 mm
Beszúrási szélesség w tűrése	0,02 mm
Sarokrádiusz R tűrés	0,03 mm
Lapkaméret \varnothing d	24 mm
Sorozat	PENTACUT
Gyártó jelölése	PENTA 24N200J020 IC908
Cserék / élek száma	5
Szerszámanyag	HM
Váltólapka profil	semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	J
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 180 m/min
Minőség	IC908
Termék fajtája	Váltólapka besúró esztergáláshoz