



## PENTACUT 24N-J/34N-J forgácsoló betétek, IC908, Beszúrási szélesség w / lapkaméret: 1,5/24mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	273937 1,5/24
GTIN	7291075151466
Árucikk kategória	26K

### Leírás

**Kivitel:**

Pozitív forgácsalakító. Lágyan vág. Alacsony és közepes előtolások.

**Felhasználás:**

A legjobb választás a precíziós gravírozáshoz. Leszúrás lehetséges. Megszakított felületekhez is alkalmas.

**Alkalmazható:**

273924 – 273925 sz. tartó.

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

### Műszaki leírás

Sarokrádiusz R	0,1 mm
Beszúrási szélesség w	1,5 mm
Előtolás f	0,03 - 0,1 mm/ford,

Beszúrási szélesség w tűrése	0,02 mm
Beszúrási mélység $t_{max}$	5 mm
BW	4 mm
Sarokrádiusz R tűrés	0,02 mm
Lapkaméret $\varnothing$ d	24 mm
Sorozat	PENTACUT
Gyártó jelölése	PENTA 24N150J010 IC908
Cserék / élek száma	5
Szerszámanyag	HM
Váltólapka profil	semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	J
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 180 m/min
Minőség	IC908
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz