

**PENTACUT PCH-17 készszár, jobbos, Szárméret / lapkaméret: 20/17mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273950 20/17
GTIN	7291075389593
Árucikk kategória	26D

Leírás**Felhasználás:**

A munkadarabok vállain síkban végzett munkákhoz 0,25 mm – 3,18 mm-es beszúrási szélességekhez.

Alkalmazható:

273956 – 273959 sz. forgácsoló betétek.

Figyelem:

Jobbos késekhez használjon jobbos forgácsoló betéteket, balos késekhez használjon balos forgácsoló betéteket.

Műszaki leírás

Fejhossz L_1	17 mm
Beszúrási mélység t_{max}	4 mm
Sorozat	PENTACUT
Teljes hossz L	120 mm
Szárméret	20 mm
OAH	25,6 mm
Lapkaméret	17 mm
Gyártó jelölése	PCHRS 20-17
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem

Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés