



MINCUT MIGR forgácsoló betétek semleges, IC908, Beszúrási szélesség w / lapkaméret: 1,5/8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	270422 1,5/8
GTIN	7291075287011
Árucikk kategória	26J

Leírás

Kivitel:

Belső beszúráshoz kis fogásmélységnél.

Alkalmazható:

270420 sz. furatkés.

Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	1,5 mm
Lapkaméret \varnothing d	8 mm
Max. fogásmélység t_{max}	2,1 mm
Legkisebb \varnothing D_{min}	9,2 mm
WF	4,7 mm
Esztergálás előtolás f	0,03 - 0,1 mm/ford,
Beszúrás előtolás f	0,01 - 0,03 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,5 mm
Sarokrádiusz R	0,05 mm
Sorozat	MINCUT

Fogásmélység $a_{p \max}$	0,5
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,05
Gyártó jelölése	MIGR 8-1.50-0.05 IC908
Minőség	IC908
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 140 mm/min
Termék fajtája	Mini cserélhető váltólapka