



## DOVEIQGRIP THD készszár, jobbos, Szárméret / beszúrási szélesség W: 25/12mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	274140 25/12
GTIN	7291075316674
Árucikk kategória	26D

### Leírás

#### Kivitel:

Külső beszúró megmunkáláshoz.

### Műszaki leírás

HBL	30 mm
WB	11 mm
HBH	8 mm
WF	19,5 mm
Szárméret	25 mm
CDX	20 mm
Sorozat	DOVEIQGRIP
OAL	170 mm
Beszúrási szélesség w	12 mm
Gyártó jelölése	THDR 2525-12T20-IQ
Kinyúlási hossz	20 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen

Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés